

**PORTWEST****Ochranné nohavice do pásu spľňajúce viacero noriem WX3™, čierna / antracitová, Velkosť v palcoch: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	091449 30
GTIN	5036108368273
Trieda položky	04J

**Popis****Prevedenie:**

Kolekcia Portwest WX3™ je vyrobená z **inherentnej 280 g látky Modaflame™** a kombinuje pevné ochranné oblečenie s komfortom a estetikou. Táto vlastnosť zaručuje, že nehorľavé vlastnosti zostanú trvalé. **Strečové vložky** poskytujú výnimočnú flexibilitu v oblastiach, ktoré sú vystavené vysokým úrovňam pohybu, čo uľahčuje každodennú prácu. Sofistikované dizajnové riešenia lemu, zapínania a vreciek zaručujú bezkonkurenčné prispôsobenie a bezpečnosť. Inherentné ochranné nohavice do pásu ponúkajú vysoký komfort vďaka **bočnému elastickému pásu a strečovým vložkám**.

- **Vrecko na skladací meter a ďalšie vrecká na dostatok úložného priestoru.**
- **Vrecká na kolená s možnosťou nastavenia výšky pre dve možnosti polohovania.**
- **Nastavitelný lem pre rôzne dĺžky nohavíc.**

**Norma:**

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
- EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 Cal/cm<sup>2</sup>
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 Cal/cm<sup>2</sup> (HAF 75.8%)

## Technický opis

Pohlavie	pánske
Konfekčná veľkosť v palcoch	30
Zloženie tkaniny	60% modakryl
Zloženie tkaniny	39% bavlna
Zloženie tkaniny	1 % karbónové vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny	280 g/m <sup>2</sup>
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Pranie	60 °C farebná bielizeň
Odev podľa	DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Odev podľa	DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zvaraní
Odev podľa	DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Farba	čierna / antracitová
Norma	EN IEC 61482-2
Norma	EN 13034-6
Druh produktu	Nohavice s výstražnou ochranou