

**Garant****Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Upínacia príložka	259038 2
Držiak ISO-kód	MVVNN 2020K16
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka na úpinku	259021 1
Podložka	259031 39
Skrutka pre podložku	259025 3
Celková dĺžka L neutrálny držiak	125 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	45 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 39	259031 39
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500