



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Plošinový rebrík, zasúvateľný, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	966286 1
GTIN	4031405520837
Trieda položky	98G

**Popis****Prevedenie:**

Plošinový rebrík prístupný z jednej strany s 2 hliníkovými držadlami s lichobežníkovou plošinou. S 80 mm hlbokými, drážkovanými stupienkami (rozostup stupienkov 235 mm), spojenie stupienkov a nosníka, 4-násobne lemované. Poistka proti rozťahnutiu s 2 vysokopevnosťnými polyesterovými popruhmi.

S praktickou odkladacou priehradkou (350 × 200 mm) a rebríkovým spojom „safe-cap“. Flexibilne rozšíriteľné pomocou voliteľných zásuvných dielov, zásuvné diely pod č. 966288.

**Norma:****EN 131****Technický opis**

Materiál	Hliník
Dĺžka rebríka	1,43 m
Šírka ložnej plochy	0,57 m
Odkladacia priehradka dostupná	áno
Výška platformy bez zábradlia	0,69 m

Platforma k dispozícii	áno
pojazdný	nie
Pracovná výška cca.	2,7 m
Prístup	jednostranná
Výška nosníka	73 mm
Počet schodíkov vrátane platformy	3
držadlo zábradlia	2
Dĺžka L	1,43 m
Hĺbka priečky/schodu	80 mm
Hmotnosť	9,5 kg
Stúpacia technika Nosnosť	150 kg
Druh produktu	Skladací plošinový rebrík