



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Pojazdné lešenie FlexxTower, Výška platformy: 2100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

966305 2100

GTIN

4031405951013

Trieda položky

98G

Popis

Prevedenie:

Pojazdné lešenie vyrobené z robustnej hliníkovej kruhovej rúrky so zváranými rámovými dielmi. S hliníkovými nášľapnými doskami a práškovo lakovaným ochranným rámom s integrovanou kĺbovou lištou na ochranu proti pádu. Jednoduchá a bezpečná montáž a demontáž z úrovne na úroveň jednou osobou pomocou metódy 3-T, až pre 2 osoby. Montáž bez použitia náradia vďaka konektorom a rýchlozáverom. Nízka hmotnosť jednotlivých dielov umožňuje jednoduchú manipuláciu, ako aj priestorovo úspornú prepravu a skladovanie. Jednotlivé diely možno kompaktné uložiť jeden v druhom a používať ako prepravné vozíky. So sklopnými trojuholníkovými stabilizátormi s otočnou základňou pre vysokú flexibilitu a stabilitu – ideálne aj na montáž pri stene alebo pohyb v úzkych uličkách.

Vrátane 4 otočných koliesok Ø 125 mm, s parkovacou brzdou, centrálnym aktivovaním záťaže a hriadeľmi. Výškové nastavenie s vyrovnávaním.

Norma:

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m².

Technický opis

Pracovná výška cca.

4,1 m

Výška lešenia	3,3 m
Výška platformy	2100 mm
pojazdný	áno
Počet pojazdných koliesok	4
Šírka platformy	1200 mm
Hĺbka platformy	600 mm
Hmotnosť	80 kg
Transportný rozmer	1400×800×700 mm
Stúpacia technika Nosnosť	200 kg
Druh produktu	Lešenie