

metabo**Akumulátorová priamočiara píla bez akumulátora, Typ: ST18L90****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:**

Robustná a mimoriadne praktická akumulátorová priamočiara píla pre **presné rezy**.

- **Variabilný počet zdvihov, kyvadlový zdvih a nízko položené, odpružené vedenie pílového listu.**
- **Prepínateľná funkcia fúkania triesok poskytuje jasný výhľad na rozhranie.**
- **Malý obvod rukoväti a povrch Softgrip.**

Každodenný pomocník pri pílení: praktická akumulátorová priamočiara píla na rezanie do dreva do 90 mm.

- **Funkcia fúkania triesok pre jasný výhľad na rozhranie.**
- **Možnosť odsávania, ochrana pred opätovným spustením.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky, vrátane odsávacieho hrdla, ochranného skla a šesťhranného kľúča. Vrátane ochrany proti vytrhávaniu triesok.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	8,7 m/s ²
Zvláštnosť	malý obvod rukoväti
Počet zdvihov	750 - 3000 min ⁻¹
ID výrobcu	ST 18 L 90
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Kyvadlový zdvih	4-násobný
Napätie akumulátora	18 V
Výmena nástrojov bez náradia	áno, Metabo Quick
Konštrukcia	tvar tyče
maximálna hrúbka pílenia Oceľ	10 mm
Označenie výrobcu	AST 18 – 26 AS
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Prestavenie skosenia	áno
Hmotnosť	1,9 kg
maximálna hrúbka pílenia drevo	90 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Druh produktu	Píla