

**metabo****Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora so systémom Quick, Typ: 613156850****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:****Akumulátorový vrtací skrutkovač s a bez systému Metabo Quick.**

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. V priebehu niekoľkých sekúnd je možné skľučovadlo s vrtákom vymeniť za držiak bitov vrátane bitu, bez použitia akéhokoľvek náradia.

Vyberte si medzi **kompletnou výbavou** 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky samostatne. Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov. Ďalšie podrobnosti, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte väčšie pohodlie pri práci.

- **Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú a citlivú prácu.**
- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vrtanie na hladkých povrchoch.**

**Výhoda:****100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

**Rozsah balenia:**

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, bez akumulátora a nabíjačky.

**Upozornenie:**

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

**Technický opis**

Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Balenie	Metabox
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	BS 18 L BL Q
typické použitie	Medium
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Konštrukcia motora	bezkefový
maximálny krútiaci moment tvrdý	65 Nm
Hmotnosť bez batérie	0,9 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	28 Nm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Bezkefový motor, rýchlopínacie skľučovadlo s rozsahom upínania 1,5 – 13, bez akumulátora

**Príslušenstvo**

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 4	073870 4
Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2	073870 5,2
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC145	073890 ASC145
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55	073890 ASC55
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55-8	073890 ASC55-8