

metabo**Akumulátorový vrtací skrutkovač s lítium-iónovým akumulátorom, Typ: 613155500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Akumulátorové vrtacie skrutkovače so systémom Metabo Quick a bez neho.**

Systém **Quick šetrí veľa času** pri častej výmene medzi vrtaním a skrutkovaním. Za pár sekúnd sa skľučovadlo s vrtákom vymení za držiak bitov vrátane bitov bez akéhokoľvek náradia.

Zvoľte si medzi **kompletnou výbavou** s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo **strojom bez príslušenstva** v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky. Na všetky akumulátory Metabo sa **vzťahuje 3-ročná záruka**, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie detaily, ako je jasné **LED pracovné svetlo** a praktický **háčik na opasok**, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.

Výhoda:**100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:

Obsahuje rýchloupínacie skľučovadlo, 2x akumulátor, nabíjačku a metaBOX.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť bez batérie	0,9 kg
Kapacita akumulátora	2 Ah
Konštrukcia motora	bezkefový
Balenie	Metabox
Označenie výrobcu	BS 18 L BL
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
maximálny krútiaci moment mäkký	28 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 500 min ⁻¹
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1700 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment tvrdý	65 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
typické použitie	Medium
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18V
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho sklúčovadla 1,5 – 13, v METABOXe

Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 2	073870 2
Akumulátorová nabíjačka Typ ASC145	073890 ASC145

Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55

073890 ASC55

Akumulátorová nabíjačka Typ ASC55-8

073890 ASC55-8