

**metabo****Akumulátorová príklepová vŕtačka s lítium-iónovým akumulátorom, Typ: 613157500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:****Akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.**

Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.

Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjajúcich cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.

- **Akumulátorová príklepová vŕtačka s extrémne kompaktnou konštrukciou na univerzálne použitie.**
- **Funkcia príklepového vŕtania na vŕtanie do muriva.**

**Výhoda:****100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

**Rozsah balenia:**

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, 2x lítiovo-iónového akumulátora, nabíjačky a metaBoxu.

**Upozornenie:**

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

**Technický opis**

Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Hmotnosť bez batérie	0,9 kg
Druh batérie	Li-Ion
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový
maximálna nárazová hodnota	25500 min <sup>-1</sup>
Kapacita akumulátora	2 Ah
Označenie výrobcu	SB 18 L BL
maximálny krútiaci moment tvrdý	65 Nm
maximálny krútiaci moment mäkký	28 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1700
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 500
typické použitie	Medium
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Napätie akumulátora	18 V
Balenie	Metabox
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom