

**metabo****Akumulátorová príklepová vŕtačka s lítium-iónovým akumulátorom, Typ: 602360650**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070121 602360650
GTIN	4061792187863
Trieda položky	03D

## Popis

### Prevedenie:

**Akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.**

Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory.

Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.

Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.

Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.

- **Akumulátorová príklepová vŕtačka s maximálnym výkonom pre najťažšie aplikácie.**
- **Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vŕtanie na hladkých povrchoch.**
- **Precision Stop: elektronická spojka s krútiacim momentom so zvýšenou presnosťou pre presné a jemné vykonávanie prác.**
- **Elektronické bezpečnostné vypnutie: žiadny spätný náraz pri zablokovaní vŕtáka – pre vysokú ochranu používateľa.**

### Výhoda:

**100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.**

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

**Rozsah balenia:**

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, 2x lítiovo-iónového akumulátora, nabíjačky a metaBoxu.

**Upozornenie:**

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický opis

maximálna nárazová hodnota	38000 min <sup>-1</sup>
maximálny krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
typické použitie	Heavy Duty
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	16 mm
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	68 mm
Balenie	Metabox
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 550
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2000
Kapacita akumulátora	5,2 Ah
Konštrukcia motora	bezkefový
Označenie výrobcu	SB 18 LTX BL I
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny krútiaci moment mäkký	65 Nm
Hmotnosť bez batérie	2,5 kg
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

## Príslušenstvo

Balenie batériíLi-Power Kapacita akumulátora 5,2

073870 5,2