

Garant**Súprava bez upínača Ø 9,75 – 164 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237569
GTIN	4045197602039
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Pre **Ø 9,75 – 164 mm**, vyvrtávací tyč a príslušenstvo v kufri. **Možnosť rozšírenia** pomocou mostíka č. 237560 až na **Ø 320 mm**.

Presnosť nastavenia 0,01 mm na jeden dielik / pomocou nonia 0,002 mm v Ø.

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky Vyvrtávacie tyče a držiaky vymeniteľných doštičiek s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO Typ **CC..0602**.

Rozsah balenia:

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 mostík: Č. 237647 pre rozšírenie Ø 86 – 164 mm.

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otocná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	HW63
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrŕavací nástroj