



## Laserový merač vzdialeností DISTO™, Typ: X6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	465550 X6
GTIN	7640180531258
Trieda položky	47C

### Popis

#### Prevedenie:

Plastové teleso s odolnosťou proti nárazom s jednoducho ovládateľnou klávesnicou so symbolmi. Vysoko kvalitná **Leica sklenená optika** v stabilnom **magnéziomom telese s vysokou odolnosťou proti vysokým teplotám**. Osvetlený a otočný farebný displej pre optimálnu čitateľnosť. Power Range Technologie™ pre merania **do 150 m bez cieľovej tabuľky**. Laserová trieda 2 skúšaná podľa ISO 16331-1.

#### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Ochranná taška a pútko na ruku.

#### Upozornenie:

Prenos údajov cez Bluetooth® Smart, aj do smartfónov prostredníctvom aplikácie Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzie 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednoduché vytváranie náčrtov.

### Technický opis

Digitálny cieľový vyhľadávač s priblížením	4-násobný
--------------------------------------------	-----------

Dĺžka	155 mm
Séria	DISTO™
Šírka	68 mm
Nepriame meranie (Pythagoras)	áno
Dodatok/odčítanie	áno
minimálne/maximálne meranie	áno
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Hmotnosť	230 g
Snímač naklonenia	360 Stupeň
Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Výška	25 mm
Závit statívu	1/4 UNC palec
Presnosť merania	±1,0 mm
Zásobovanie prúdom	Li-Ion
Vyvolanie posledných meraní	áno
Výpočet plochy a objemu	áno
Dosah	250 m
multifunkčný koncový diel	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Laserová trieda podľa IEC 825-1	2
Druh produktu	Prístroj na meranie vzdialenosti