

 steinel**Teplovzdušná pištoľ, Typ: 89672**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078321 89672
GTIN	4007841089672
Trieda položky	07E

Popis

Prevedenie:

Súprava teplovzdušných pištoľí HM 2320 EKF v plastovom kufri pozostávajúca z:

- **Teplovzdušná pištoľ s plynulou reguláciou množstva vzduchu, štyrmi pamäťovými programami, digitálnym ukazovateľom teploty a zvyškového tepla, funkciou LOC, jednoručným ovládaním.**
- **Redukčná tryska 9 mm, rozptylová tryska 50 mm, reflektorová tryska, 100-dielna súprava zmršťovacích bužírok.**

Použitie:

Na zváranie a nové tvary plastov, na zmršťovanie, odstraňovanie farby, spájkovanie, sušenie, rozmrazovanie.

Technický opis

Hmotnosť	960 g
Teplota vzduchu	80 - 650 °C
Sieťové napätie	230 V
Balenie	Pepravný kufřík

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Označenie výrobcu	TK 2320 EKF
Objemový prietok vzduchu	150 - 500 l/min
Prevedenie	Sortiment
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkion	2300 W
Druh produktu	Teplovzdušná pištoľ