


ESD 6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, Počet nástrojov: 7**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	973185 7
GTIN	4067263140610
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežný sortiment nástrojov v tvrdej penovej vložke ESD. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná **sivá kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdenj peny ESD prázdna Č. 973200 Veľ. 973185: 1 ks

PB Swiss Tools ESD 6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, č. 627633 veľ. 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3; 4; 5: 1 ks

Technický opis

Šírka v G	8
Hĺbka	250 mm
Šírka	200 mm
Hĺbka v G	10
Počet nástrojov	7
Prevedenie	so skrutkovačom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrippESD Šest'hran 1,27	627633 1,27
6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrippESD Šest'hran 1,5	627633 1,5
6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrippESD Šest'hran 2	627633 2
6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrippESD Šest'hran 2,5	627633 2,5
6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrippESD Šest'hran 3	627633 3
6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrippESD Šest'hran 4	627633 4
6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrippESD Šest'hran 5	627633 5
Vložka z tvrdenej peny, pre súpravy náradiaESD Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 973185	973200 973185