


Skrutkovač ESD pre Schlitz, Počet nástrojov: 5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	973195 5
GTIN	4067263118244
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežný sortiment nástrojov v tvrdej penovej vložke ESD. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdej peny ESD prázdna Č. 973200 Veľ. 973195: 1 ks

Skrutkovač PB SWISS TOOLS ESD pre drážky 660050 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	250 mm
Počet nástrojov	5
Hĺbka v G	10
Šírka v G	8
Prevedenie	so skrutkovačom
Šírka	200 mm
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×10

elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Šírka čepele b 2,5	660050 2,5
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Šírka čepele b 3,5	660050 3,5
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Šírka čepele b 4	660050 4
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Šírka čepele b 5,5	660050 5,5
Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGripESD Šírka čepele b 6,5	660050 6,5
Vložka z tvrdenej peny, pre súpravy náradiaESD Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 973195	973200 973195