

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L neutrálny držiak	150 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	45 mm
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	12,5 mm
Skrutka pre podložku	259025 3
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Upínacia príložka	259038 2
Držiak ISO-kód	MVVNN 2525M16
Podložka	259031 39
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka na úpinku	259021 1
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Podložka Typ 39	259031 39
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500