

Garant**Súprava na jemné vyvrtanie Ø 9,75 – 164 mm, Napojenie: SK40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237541 SK40
GTIN	4045197608499
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Pre **Ø 9,75 – 164 mm**, s vyvrtávacou hlavou č. 237546, vyvrtávací tyč a príslušenstvo v kufri.

Rozšíriteľná pomocou mostíka č. 237560 na **Ø 320 mm**.

Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky. Vyvrtávacie tyče a držiaky vymeniteľných doštičiek s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO Typ **CC..0602**.

Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlava: č. 237546 SK40

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 mostík: Č. 237647 pre rozšírenie Ø 86 – 164 mm.

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otocná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	SK40
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrŕavací nástroj

Príslušenstvo

Mostík	237647
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Nastaviteľná vyvrŕavacia tyč	237640
Vyvrŕavacia tyč	237634
Vyvrŕavacia tyč	237632
Vyvrŕavacia tyč	237636
Nastaviteľná vyvrŕavacia tyč	237642
Vyvrŕavacia tyč	237630
Držiak vymeniteľných doštičiek pre mostíky Typ 06	237564 06
Vyvrŕavacia hlavaØ 9,75 – 320 mm Napojenie SK40	237546 SK40
Súprava bez upínačaØ 9,75 – 164 mm	237569