

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HU7310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260458 HU7310
GTIN	4045197669582
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	AM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Hlavné použitie	N
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HU7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T302
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie