

Garant**Súprava na jemné vyvrtanie Ø 9,75 – 164 mm, Napojenie: BT40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Pre **Ø 9,75 – 164 mm**, s vyvrtávacou hlavou č. 237546, vyvrtávací tyč a príslušenstvo v kufri.

Rozšíriteľná pomocou mostíka č. 237560 na **Ø 320 mm**.

Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky. Vyvrtávacie tyče a držiaky vymeniteľných doštičiek s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO Typ **CC..0602**.

Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlava: Č. 237546 BT40

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 mostík: Č. 237647 pre rozšírenie Ø 86 – 164 mm.

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otocná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	BT40
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťavací nástroj

Príslušenstvo

Vyvrťavacia tyč	237634
Držiak vymeniteľných doštičiek pre mostíky Typ 06	237564 06
Nastaviteľná vyvrťavacia tyč	237640
Mostík	237647
Nastaviteľná vyvrťavacia tyč	237642
Vyvrťavacia tyč	237632
Vyvrťavacia hlava Ø 9,75 – 320 mm Napojenie BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrťavacia tyč	237630
Vyvrťavacia tyč	237636
Súprava bez upínača Ø 9,75 – 164 mm	237569