

Garant**Súprava na jemné vyvrtanie Ø 9,75 – 164 mm, Napojenie: HSK63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237541 HSK63
GTIN	4045197608512
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Pre **Ø 9,75 – 164 mm**, s vyvrtávacou hlavou č. 237546, vyvrtávací tyč a príslušenstvo v kufri.

Rozšíriteľná pomocou mostíka č. 237560 na **Ø 320 mm**.

Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky. Vyvrtávacie tyče a držiaky vymeniteľných doštičiek s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO Typ **CC..0602**.

Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlava: č. 237546 HSK63

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 mostík: Č. 237647 pre rozšírenie Ø 86 – 164 mm.

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otocná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	HSK63
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťavací nástroj

Príslušenstvo

Nastaviteľná vyvrťavacia tyč	237640
Vyvrťavacia tyč	237632
Vyvrťavacia tyč	237630
Vyvrťavacia hlava Ø 9,75 – 320 mm Napojenie HSK63	237546 HSK63
Vyvrťavacia tyč	237636
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Nastaviteľná vyvrťavacia tyč	237642
Vyvrťavacia tyč	237634
Držiak vymeniteľných doštičiek pre mostíky Typ 06	237564 06
Mostík	237647
Súprava bez upínača Ø 9,75 – 164 mm	237569