

**Garant****Súprava na jemné vyvrtanie Ø 9,75 – 101,1 mm, Napojenie: HW63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Trieda položky	29W

**Popis****Prevedenie:**

**Nástroj na jemné vyvrtávanie je možné adaptovať priamo na klieštinové skľučovadlo ER40.**

**Použitie:**

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a držiak vymeniteľnej doštičky.

Možnosť rozšírenia s pomocou adaptéra a držiaka na vymeniteľné britové doštičky typ Ø 152,1 mm.

**Presnosť prísuvu 0,01 mm / cez nónius 0,002 mm na Ø.**

Vyvrtávacie tyče s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO typ **CC..0602**.

Držiak vymeniteľnej doštičky s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO typ **CC..09T3**.

**Rozsah balenia:**

1 vyvrtávacia hlava: č. 237513 HW63

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Vyvrtávacia tyč Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm);

č. 237634 Vyvrtávacia tyč Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm);

č. 237640 Vyvrtávacia tyč Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm);

č. 237642 Vyvrtávacia tyč Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držiak otocných platníc: č. 237645 pre Ø 87,75 – 101,1 mm (s adaptérom č. 237534 do Ø 114,1 mm).

1 otocná platnica: č. 260052 Gr. CU7010 (alebo použite CC..0602);

č. 260058 Gr. CU7010 (alebo použite CC..09T3).

**Náhradný diel:**

Pre č. 237630 – 237642: Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Pre č. 237645; 237531; 237532: Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219805.

**Odporúčanie:**

Prednostne s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 – 237698.

**Upozornenie:**

Držiak vymeniteľných doštičiek 237531 pre rozšírenie na rozsah  $\varnothing$  105,75 – 119,1 mm (až 132,1 s adaptérom 237534).

Držiak vymeniteľných doštičiek 237532 pre rozšírenie na rozsah  $\varnothing$  125,75 – 139,1 mm (až 152,1 s adaptérom 237534).

---

**Technický opis**

Napojenie	HW63
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavací nástroj

---

**Príslušenstvo**

Vyvrátavacia tyč	237630
Nastaviteľná vyvrátavacia tyč	237642
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Typ CU7010	260058 CU7010
Držiak vymeniteľných doštičiek	237645
Vyvrátavacia hlava $\varnothing$ 9,75 – 152,1 mm Napojenie HW63	237513 HW63
Nastaviteľná vyvrátavacia tyč	237640
Vyvrátavacia tyč	237634
Súprava bez upínača $\varnothing$ 9,75 – 101,1 mm	237539