


 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK79, Typ označenia W29:
18-130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237050 18-130
GTIN	4047109069916
Trieda položky	24T

Popis**Vhodné pre:**

Č. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Upozornenie:**Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.**

Z dôvodu špeciálnej geometrie rezných hrán sa dá použiť iba na pravorezných plných vrtákoch KOMET KUB®.

Technický opis

Označenie	18-130
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,13 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 040304
Typ	BK79
Typ	INOX
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
mokrý maximum	vhodný		