

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Skrutka pre podložku	259025 3
Veľkosť stopky	20 mm
Držiak ISO-kód	MVJNR/L 2020K16
Veľkosť doštičiek	16 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Skrutka na úpinku	259021 1
Upínacia príložka	259038 2
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Podložka	259031 39
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka na úpinku Typ 1	259021 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Skrutka pre podložku Typ 3	259025 3
Upínacia príložka Typ 2	259038 2
Podložka Typ 39	259031 39
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500