

**Garant****Vyvrtavacia hlava ER25 Ø 39,9 – 70,1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237501
GTIN	4045197579126
Trieda položky	29W

**Popis****Prevedenie:**

Monoblokový systém sa skladá z **jedného vyťahovacieho nástroja s integrovaným kuželom** pre jednoduché naskrutkovanie na **klieštinové skľučovadlo ER25**. Rýchle hrubé nastavenie.

**Rozšíriteľná pomocou mostíka** č. 237508 na Ø 100,1 mm.

**Použitie:**

Presnosť prísuvu 0,01 mm v Ø. Hlava vretena s vhodnou vymeniteľnou ISO doštičkou typu **CC..0602**.

**Rozsah balenia:**

S vymeniteľnou reznou doštičkou č. 260052 veľ. CU7010.

**Náhradný diel:**

Skrutka na vymeniteľné doštičky č. 237606 veľ. 1.

**Odporúčanie::**

Prednostne s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a 237696.

**Upozornenie:**

Pri cykle vyvrtávania dbajte na orientáciu reznej hrany ±20°!

**Technický opis**

Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

---

## Príslušenstvo

MostíkØ 69,9 – 100,1 mm

237508