

Garant**DC.T 11T308, Typ: HU7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260464 HU7310
GTIN	4045197669940
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	AM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	N
Typ	HU7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie