


**Garant****DC.T 11T308, Typ: HB7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Hlavné použitie	N
Lamač triesok	AM
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie