

**Garant****DC.T 11T308, Typ: CB7010**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	70 - 180 m/min
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 240 m/min
Ďalšie použitie	M
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CB7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie