

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260464 HB7020
GTIN	4045197699732
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie