

**DCMT 070204, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260471 SP4019
GTIN	
Trieda položky	28D

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4,5 mm
Lamač triesok	73
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hlavné použitie	UNI
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 440 m/min
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie