

Uhlová brúska GWX bez akumulátora, Typ: GWX1810SC



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077011 GWX1810SC
GTIN	3165140962452
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

- **Jednoducho a rýchlo: Rýchle a jednoduché: Jednoduchá výmena príslušenstva uhlovej brúsky bez straty dielov a prídavných nástrojov.**
- **Ďalší kľúč už nie je potrebný.**
- **Komplexné: Veľký výber uhlových brúsok a príslušenstva s plnou spätnou kompatibilitou.**
- **Maximálne pohodlie vďaka 100% beznástrojovej a rýchlej výmene príslušenstva.**
- **Spoločiteľné: Pomocou inovatívneho systému X-LOCK už nie je možné nesprávne nainštalovať príslušenstvo, ktoré je spojené so smerom otáčania. Maximálna ochrana používateľa vďaka akustickému signálu pri správnej inštalácii.**
- **Čistá práca bez nepríjemných škrabancov! Menej výrazné a menšie stopy po brúsení s uhlovými brúskami X-LOCK.**

Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte kontroly vibrácií, ochranného krytu. L-BOXX.

Upozornenie:

Vhodný akumulátor ProCORE 18 V a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073857 veľ. C18 a č. 073865 veľ. C18

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)

Upínač nástrojov	Systém X-LOCK
Rozsah otáčok	4500 - 9000 min ⁻¹
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Blokovanie opätovného nábehu	áno
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Napätie akumulátora	18 V
Séria	Systém X-LOCK
Hmotnosť	2 kg
Označenie výrobcu	GWX 18V-10 SC
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Základná súprava akumulátorovProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073865 C18
Lítiovo-iónový akumulátorProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073857 C18