

Garant**Jemná nastavovacia hlava HW, Napojenie: HW50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:****Presnosť prísuvu 0,002 mm v Ø prostredníctvom nónia.****Použitie:**

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695 – 237698.

S uchytением č. 237651 – 237656.

Upozornenie:

Držiak výmenných doštičiek 237604 5 na rozšírenie na rozsah Ø 84,9 – 105,1 mm.

Držiak výmenných doštičiek 237604 5 na rozšírenie na rozsah Ø 104,9 – 134,1 mm.

Držiak výmenných doštičiek 237604 5 na rozšírenie na rozsah Ø 104,9 – 134,1 mm.

Technický opis

Napojenie	HW50
Úžitková dĺžka L ₁	90 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC..09T3..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	237606 vel. 2
Ø rozsahu vretena	66,9 - 87,1 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiací nástroj

