

Garant**Vyvrťavacia hlava Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojenie: SK40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Ako monoblok alebo s pripojením na HW63. S vnútorným prívodom chladiva. Kompaktný tvar.

Použitie:

Pre vyvrťavacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrťavacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO typu **CC..0602....**

Odporúčanie::

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	SK40
Úžitková dĺžka L ₁	69 mm
Vonkajší Ø D ₁	55 mm
Dĺžka výčnelku A	90 mm
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťavací nástroj