

Garant**Vyvrťavacia hlava Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojenie: BT40**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Trieda položky	29W

Popis

Prevedenie:

Ako monoblok alebo s pripojením na HW63. S vnútorným prívodom chladiva. Kompaktný tvar.

Použitie:

Pre vyvrťavacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrťavacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO typu **CC..0602...**

Odporúčanie::

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Vonkajší Ø D ₁	55 mm
Napojenie	BT40
Úžitková dĺžka L ₁	63 mm
Dĺžka výčnelku A	90 mm
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťavací nástroj