

**CNGA 120408, KBN25M, Typ: MEW****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255616 MEW
GTIN	4960664507139
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT. MultiEdge Wiper; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke s geometriou Wiper.

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Prevedenie rezných hrán	MEW
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 200 m/min
Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	KBN25M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNGA 120408
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN25M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
suché	vhodný		