

Garant**Súprava bez upínača Ø 9,75 – 30,1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237598
GTIN	4045197602084
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Vyvrtačacie tyče a príslušenstvo v kufríku. **Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.**

Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou.

Pre Ø 9,75 - 30,1 mm

Použitie:

Pre vyvrtačacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtačacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO **typu CC..0602....**

Rozsah balenia:

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtačania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: č. 237565

1 otocná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	SK40
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj