

Garant**Súprava na jemné vyvrtanie Ø 9,75 – 30,1 mm, Napojenie: BT40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237581 BT40
GTIN	4045197607782
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

S vyvrtávacou hlavou č. 237591, vyvrtávacie tyče a príslušenstvo v kufríku. **Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nóniusú 0,002 mm v Ø.**

Nastavenie Ø s minimálnou vôľou skrutky.

Pre Ø 9,75 - 30,1 mm

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO **typu CC..0602...**

Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlavica: č. 237591 BT40

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držiak otčných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otčná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	BT40
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrŕavací nástroj

Príslušenstvo

Vyvrŕavacia tyč	237634
Vyvrŕavacia hlava \varnothing 9,75 – 88,1 mm Napojenie BT40	237591 BT40
Vyvrŕavacia tyč	237630
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Súprava bez upínača \varnothing 9,75 – 30,1 mm	237598