

**Garant****Súprava bez upínača Ø 9,75 – 88,1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237599
GTIN	4045197602091
Trieda položky	29W

**Popis****Prevedenie:**

Vyvrtačacie tyče a príslušenstvo v kufríku. **Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.**

Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou.

**Pre Ø 9,75 - 88,1 mm**

**Použitie:**

Pre vyvrtačacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtačacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO **typu CC..0602....**

**Rozsah balenia:**

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtačania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtačania): Č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: č. 237565

1 otocná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

**Náhradný diel:**

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

**Odporúčanie:**

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

## Technický opis

Napojenie	SK40
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiaci nástroj