

Garant**Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami
Kombinovaná stopka, 5×D, Ø DC: 32,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 234015 32,5 |
| GTIN | 4045197697363 |
| Trieda položky | 21S |

Popis**Prevedenie:**

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.

Tolerancia otvorov: -0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vrtaní do 5×D.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 234030 – 234098.

Použitie reklamného textu:

S vymeniteľnými doštičkami č. GG2340 - GG2389.

Odporúčanie:

Pri vrtaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

Upozornenie:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Ø stopky D _s | 40 mm |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 15IP (2,8 Nm) |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 165 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110509 |
| Dĺžka stopky L _s | 68 mm |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Séria | Elektrická vŕtačka |
| Menovitý-Ø D | 32,5 |
| pre Ø palca | 1 9/32 palec |
| Maximálna hranica prestavenia V_{max} | 0,25 mm |
| Dĺžka previsu L_A | 190 mm |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6535 |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6640 |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB630 |
| Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810 |
| Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D |
| Stopka | ISO 9766 |
| Použite vrtáka | vypuklé podmiennečne |
| Použite vrtáka | vypuklé podmienene |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie |
| Použite vrtáka | podmienené vŕtanie vo zväzku |
| Použite vrtáka | podmienené šikmý výstup |
| Použite vrtáka | podmienené strediace vŕtanie |
| Vnútorné chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP | 239700 15IP |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8 | 211750 2,8 |