

Garant**Súprava na jemné vyvrtanie Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojenie: HW63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237586 HW63
GTIN	4045197608406
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

S vyvrtávacou hlavou č. 237591, vyvrtávacie tyče a príslušenstvo v kufríku. **Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónius 0,002 mm v Ø.**

Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou.

Pre Ø 9,75 – 88,1 mm

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO **typu CC..0602...**

Rozsah balenia:

1 vyvrtávací hlavica: č. 237591 HW63

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vrtacia tyč(max. dĺžka vyvrtávania): Č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otocná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	HW63
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiaci nástroj

Príslušenstvo

Vyvrtačacia hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojenie HW63	237591 HW63
Vyvrtačacia tyč	237630
Nastaviteľná vyvrtačacia tyč	237642
Nastaviteľná vyvrtačacia tyč	237640
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrtačacia tyč	237632
Vyvrtačacia tyč	237634
Vyvrtačacia tyč	237636
Súprava bez upínača Ø 9,75 – 88,1 mm	237599