

Garant**Jemná nastavovacia hlava HW, Napojenie: HW25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237600 HW25
GTIN	4045197675941
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:****Presnosť prísuvu 0,002 mm v Ø prostredníctvom nónia.****Použitie:**

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695 – 237698.

S uchytением č. 237651 – 237656.

Upozornenie:

Držiak výmenných doštičiek 237604 4 na rozšírenie na rozsah Ø 37,9 – 47,1 mm.

Technický opis

Napojenie	HW25
Úžitková dĺžka L ₁	56 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC..0602..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	237606 vel. 1
Ø rozsahu vretena	30,9 - 40,1 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťavací nástroj

