

**CNGA 120408, KBN35M, Typ: MET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255617 MET
GTIN	4960664544042
Trieda položky	25H

Popis**Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT. MultiEdge Tough; 2, príp. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 180 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,3 mm
Prevedenie rezných hrán	MET
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	KBN35M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNGA 120408
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN35M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		