

**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	10 mm
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	RC.X 1003
Skrutka pre podložku	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Držiak ISO-kód	SRGCR/L 2525M10
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	21 mm
Podložka	269005 11
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 11	269005 11
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500