

**DNGA 150608, KBN35M, Typ: MET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255635 MET
GTIN	4960664544424
Trieda položky	25H

**Popis****Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2, príp. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 180 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Prevedenie rezných hrán	MET
Typ	KBN35M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNGA 150608
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	KBN35M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
prerušené	vhodný		
suché	vhodný		