

**CNGA 120404, KBN35M, Typ: MET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 255610 MET |
| GTIN | 4960664544035 |
| Trieda položky | 25H |

Popis**Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2, príp. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Prevedenie rezných hrán | MET |
| Hĺbka rezu a_p | 0,1 - 0,3 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 100 - 180 m/min |
| Posuv f | 0,1 - 0,2 mm/ot, |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Typ | KBN35M |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | CBN |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNGA 120404 |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Atribút Názov produktu | KBN35M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|---------------|-------------------|-------|---------|
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| nepravidelná | podmienene vhodný | | |
| prerušené | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |