

## Vyplachovač očí s montážou na stenu/stôl, Typ: 712



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	984151 712
GTIN	4251138221232
Trieda položky	97S

### Popis

#### Prevedenie:

Vyplachovače očí pre interiér s vysokovýkonnými sprchovými hlaviciami pre vymedzený, rovnomerný prúd vody. S integrovaným automatickým regulátorom objemu pre správnu výšku prúdu nezávisle od tlaku vody, ako aj s integrovaným obmedzovačom spätného toku pre ochranu siete pitnej vody. Gumené nadstavce okolo sprchovej hlavice chránia osobu pred poranením v dôsledku nárazu. Protiprachové kryty sa automaticky otvoria, keď je vyplachovač očí ovládaný tlakom vody. Veľké otvory v sprchových hlaviciach zabraňujú státiu vody a tým zanášaniam vodným kameňom. So sprchovou hlaviciou

#### Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

### Technický opis

Montážna situácia	nástenný
Montážna situácia	Montáž na stole
Dynamický tlak	2,5 - 5 bar
Hodnota prietoku	7 l/min

Dynamický tlak	36,26 - 72,52 psi
Hmotnosť	0,8 kg
Dĺžka hadice	1500 mm
Šírka	65 mm
Funkcia	Vyplachovač očí
Funkcia	Oplachovač na ruky
Hĺbka	65 mm
Výška	240 mm
BSP-pripojovací závit	1/2 IG palec
Druh produktu	Vyplachovač očí