

**Akumulátorová inšpekčná kamera, Označenie výrobcu: GIC12V****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492710 GIC12V
GTIN	4059952657240
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

- 127 mm/5 palcový farebný LCD displej.
- Automatické otáčanie obrazu (funkcia „Up is Up“™).
- Prenos obrázkov a videa priamo cez kábel micro USB alebo kartu microSD.

Kompaktné akumulátorové inšpekčné kamery na vizuálnu kontrolu na zle dostupných miestach.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Obsahuje 1 × 12 V/2,0 Ah lítiovo-iónový akumulátor, nabíjačku, 32 GB kartu microSD, kábel kamery č. 492716 veľ. 1,5, kábel micro-USB, háčik, magnet, zrkadlo, L-BOXX.

Technický opis

Hmotnosť	0,7 kg
Rozlíšenie displeja	1280 × 720 px
Ø hlavy kamery	8,3 mm

Velkosť displeja	5 palec
Napätie akumulátora	12 V
Kapacita akumulátora	2 Ah
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Dĺžka kábla kamery	1500 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Druh produktu	Endoskop