

Núdzová sprcha, Typ: 837



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	984161 837
GTIN	4251138218218
Trieda položky	97S

Popis

Prevedenie:

Núdzové sprchy s vyplachovačom očí s odkvapkávacou nádobkou pre montáž na podlahu. Pri montáži sprchy na stenu nie je možné použiť voľne stojace núdzové sprchy alebo je potrebné vytvoriť centrálné prístupové miesto pre prvú pomoc. S vysokovýkonnou sprchovou hlaviciou pre obmedzený, rovnomerný a jemný prúd vody. Voliteľné prietoky od 50 do 110 litrov za minútu. Automatické vyprázdňovanie, do značnej miery bez zanášania vodným kameňom a údržby, ako aj veľmi pevné a odolné voči korózii. Polyesterový práškový náter odolný voči chemikáliám na použitie v agresívnom prostredí.

Norma:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Technický opis

Dynamický tlak	1,5 - 3 bar
Dynamický tlak	2,5 - 5 bar
Hodnota prietoku Núdzová sprcha	50 l/min
BSP-pripojovací závit	1,1/4 palec

Rozsah použitia	vnútorný
Hodnota prietoku Oplach očí/tváre	14 l/min
Hĺbka	630 mm
Dynamický tlak	21,76 - 43,51 psi
Dynamický tlak	36,26 - 72,52 psi
Výška	2330 mm
Montážna situácia	namontovaná na podlahu
Šírka	425 mm
Hmotnosť	15,4 kg
Druh produktu	Núdzová sprcha