



Súprava jednoručnej ohýbačky rúrok v kufríku z ocel. plechu, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	821201 1
GTIN	4039976026369
Trieda položky	84C

Popis

Prevedenie:

Pevný ohýbací pohon z hliníkového odliatku s mechanickým posunom ozubnice (rýchly posun a rýchly spätný chod), univerzálnym nosičom klzných telies a ohýbacími segmentmi z polyamidu zosilneného sklolaminátom. Uhol ohýbania možný do 180°.

Obsah:

Ohýbací pohon: 1 ks

Univerzálne klzné teleso: 1 ks

Po 1 ohýbacom segmente na rúrku s vonkajším Ø: Veľ. 12; 15; 18; 22 mm

Polomer ohýbania (stred rúry): Veľ. 36; 55; 72; 86 mm

Technický opis

maximálny uhol ohýbania	180 Stupeň
Druh produktu	Ohýbací stroj