



## Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: 7104076H3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070100 7104076H3
GTIN	
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

**2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom s bezkefovým motorom.**

- Elektronická regulácia otáčok na šetrné a spoľahlivé navrtávanie a skrutkovanie, pravotočivý/ľavotočivý chod.
- 2-stupňová celokovová prevodovka s pripojiteľným rázovým mechanizmom pri vrtaní do kovu, kameňa a muriva.
- Viacstupňové nastavenie točivého momentu a odnímateľné skľučovadlo na vrtáky.
- Vrátane celokovového vrtacieho skľučovadla QuickIN (120 Nm) s karbidovými upínacími čelustami a vysokými upínacími silami.
- Technológia FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 1 × vrtacieho skľučovadla QuickIN (120 Nm), 1 × klipu na opasok, 1 × L-BOXX.

#### Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – 073866.

### Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Konštrukcia motora	bezkefový

Hmotnosť	1,8 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	50 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	4 Ah
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	<2,5 m/s <sup>2</sup>
typické použitie	Heavy Duty
maximálne otáčky 2. stupeň	2000 min <sup>-1</sup>
maximálny krútiaci moment mäkký	38 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	13 m/s <sup>2</sup>
Označenie výrobcu	ASB 18 Q AS
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom