

Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač, Typ: 71161561



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

2 and 4 speed cordless drill/driver

- For precise drilling and screwdriving results.
- Electronic speed control for smooth, safe starts to drilling and screw driving; reversible.
- Sturdy metal gearbox for long working life.
- Good weight balance and ergonomics with softgrip inserts for non-tiring continuous work.
- Maximum work progress with AMPShare 18V ProCore rechargeable batteries: COOLPACK 2.0 technology provides 135% longer battery life. State-of-the-art cell technology and intelligent battery management provide 87% more power than conventional batteries.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
typické použitie	Heavy Duty

maximálne otáčky 2. stupeň	850 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	60 mm
Označenie výrobcu	ASCM 18-4 QM AS Select
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
maximálny krútiaci moment tvrdý	90 Nm
maximálne otáčky 4. stupeň	4000 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
maximálny krútiaci moment mäkký	45 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň	430 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,3 kg
maximálne otáčky 3. stupeň	2000 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	4-stupňová prevodovka. 18V
USP2	vhodné na drevo a oceľ, rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, bez akumulátora

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov Typ 92604324	073832 92604324
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18