



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: 71161561H1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070205 71161561H1
GTIN	
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

2- a 4-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač

- Pre presné výsledky vrtania a doťahovania skrutiek.
- Elektronická regulácia otáčok pre plynulé a bezpečné vrtanie a skrutkovanie, otáčanie vpravo/vľavo.
- Pevné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.
- Dobrá vyváženosť hmotnosti a ergonómia s vložkami Softgrip pre trvalé použitie nevytvárajúca únavu.
- Maximálny pracovný pokrok s akumulátormi AMPShare 18 V ProCore: Technológia COOLPACK 2.0 zaručuje o 135 % dlhšiu výdrž akumulátora. Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.

4-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s bezkefovým motorom a rozhraním QuickIN MAX. Nekompromisný výkon na vrtanie a rezanie vnútorných závitov do 13 mm.

- 4-stupňová celokovová prevodovka. S frekvenciou otáčok až do 4 000 otáčok za minútu pre optimálne rezné rýchlosti v kovech pre každý otvor od 1,5 do 80 mm.
- Bezkefový výkonný motor FEIN PowerDrive, s až o 30 % vyššou účinnosťou zabezpečuje dlhšiu životnosť.
- Bezpečná a kontrolovaná práca vďaka kontrole spätného rázu Kickback Control, ochrane pred opätovným spustením, ochrane pred preťažením a výsuvnej prídavnej rukoväti.
- Inovatívna funkcia polohovania umožňuje skrutkovať do dreva pri zníženej rýchlosti a dosiahnuť dokonalé pracovné výsledky.
- Intuitívny ovládací panel so stmievateľnými LED diódami pre dokonalé osvetlenie pracoviska v závislosti od materiálu.

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora a nabíjačky. Vrtacie skľučovadlo QuickIN, rukoväť, spona na opasok, držiak bitov, L-BOXX

Technický opis

Označenie výrobcu	ASCM 18-4 QM AS
maximálne otáčky 3. stupeň	2000 min ⁻¹
maximálne otáčky 1. stupeň	430 min ⁻¹
Hmotnosť	1,8 kg
Kapacita akumulátora	4 Ah
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Druh batérie	Li-Ion
maximálny krútiaci moment mäkký	45 Nm
typické použitie	Heavy Duty
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	60 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	850 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky 4. stupeň	4000 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	90 Nm
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	18 V, 2-rýchlostný
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v prepravnom kufríku

